

【ファスナー付大型ドア】



ファスナー付の大型ドアで、出し入れしやすい仕様。

【重ねて使用】



【自在な組み合わせ】

No.611654
フィールドラック
ウッド天板



No.611661
フィールドラック
ステンレス天板Ⅱ



フィールドラックウッド天板やフィールドラックステンレス天板Ⅱを載せることもできます。

フィールドラックを2段以上重ねて使用する場合は、フィールドラックメッシュBOXのドア下部をベルクロで固定するとファスナーを動かしやすくなります。

【取付方法】

1

フィールドラックを組み立てて裏返します。



※イメージはフィールドラックブラックを使用。

2

フィールドラックメッシュBOXのスリーブにフィールドラックの脚を通します。



※スリーブは4ヶ所

3

フィールドラックを表に戻します。



4

9ヶ所をベルクロで固定して完成です。



※ベルクロは内側一本目の縫材に止めてください。



フィールドラックメッシュBOXを取付けたままフィールドラックをたたまないでください。生地が切れるおそれがあります。

ご使用上の注意

- 本製品はフィールドラック・クーラーBOXスタンド(旧タイプ・廃番品)に取付けて食品等を収納するものです。それ以外の用途に使用しないでください。
- 本製品に先端の鋭いもの、刃物のような鋭利なものを入れないでください。生地が切れるおそれがあります。
- 汚れた場合は、水で濡らした布で拭き取ってください。
- 本製品が濡れた状態のままで使用しないでください。収納する物の材質によって、破損等の原因になる場合があります。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お買付きの点がございましたら当社までご連絡ください。

品質表示

- サイズ/約57×31×20(高さ)cm
- 材質/ポリエステルメッシュ
- 重量/約135g



No.611678
フィールドラックメッシュBOX



4 989083 611678

MADE IN CHINA

株式会社 **新越ワークス**

UNIFLAME 事業部

本社：〒959-0223 新潟県新井市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★商品についてのお問い合わせは
東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム

www.uniflame.co.jp